

ハイゲル (エマルジョン爆薬)

EMULSION EXPLOSIVES



| 薬包寸法 | 薬径 (mm) | 薬長 (mm) | 薬量 (g) | 入数 (本) | NET重量 (kg) | 包装形態 | 爆速 (m/sec) | 耐水性 |
|------|---------|---------|--------|--------|------------|------|------------|-----|
| ハイゲル | 50 | 240 | 500 | 40 | 20 | フィルム | 5,700 | 優良 |
| | 30 | 148 | 100 | 200 | 20 | 紙筒 | | |
| | 30 | 289 | 200 | 100 | 20 | | | |
| | 50 | 355 | 750 | 30 | 22.5 | | | |

T-MAX (TNT系硝安爆薬)

HIGH PERFORMANCE AMMONIUM NITRATE EXPLOSIVE



| 薬包寸法 | 薬径 (mm) | 薬長 (mm) | 薬量 (g) | 入数 (本) | NET重量 (kg) | 包装形態 | 爆速 (m/sec) | 耐水性 |
|-------|---------|---------|--------|--------|------------|------|------------|-----|
| T-MAX | 50 | 380 | 750 | 30 | 22.5 | フィルム | 4,000 | 良 |
| | 50 | 190 | 375 | 60 | 22.5 | 紙筒 | | |
| | 50 | 360 | 750 | 30 | 22.5 | | | |

ANFO爆薬 重袋・ピース (硝安油剤爆薬)

AMMONIUM NITRATE FUEL OIL EXPLOSIVES



| 薬包寸法 | 薬径 (mm) | 薬長 (mm) | 薬量 (g) | 入数 (本) | NET重量 (kg) | 包装形態 | 爆速 (m/sec) | 耐水性 |
|--------|---------|---------|--------|--------|------------|------|------------|-----|
| ANFO爆薬 | 50 | 300 | 500 | 45 | 22.5 | フィルム | 3,000 | 良 |
| | 50 | 430 | 750 | 30 | 22.5 | | | |
| | 60 | 410 | 1,000 | 20 | 20 | | | |

| 製品名 | NET重量 (kg) | 包装形態 |
|--------|------------|------|
| ANFO爆薬 | 25 | 重袋 |



ハイデト (電気雷管)

NO.8 ELECTRIC DETONATOR



| MS | 瞬発 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0ms | 25ms | 50ms | 75ms | 100ms | 130ms | 160ms | 200ms | 250ms | 300ms |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 350ms | 400ms | 450ms | 510ms | 570ms | 640ms | 710ms | 800ms | 890ms | 980ms |

| DS | 瞬発 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 0ms | 250ms | 500ms | 750ms | 1,000ms | 1,250ms | 1,500ms | 1,750ms | 2,000ms | 2,300ms |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 2,700ms | 3,100ms | 3,500ms | 4,000ms | 4,500ms | 5,100ms | 5,700ms | 6,300ms | 6,900ms | 7,500ms |

ハインル (導火管付雷管)

NO.8 NON-ELECTRIC DETONATOR



MS/LP

DHD

TLD/Bunch

| LP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 100ms | 200ms | 300ms | 400ms | 500ms | 600ms | 700ms | 800ms | |
| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 900ms | 1,000ms | 1,200ms | 1,400ms | 1,600ms | 1,800ms | 2,000ms | 2,500ms | |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | 3,000ms | 3,500ms | 4,000ms | 4,500ms | 5,000ms | 5,500ms | 6,000ms | 6,500ms | 7,000ms |

| DHD | 400ms | 425ms | 450ms | 475ms | 500ms | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TLD/Bunch | 0ms | 17ms | 25ms | 42ms | 67ms | 109ms | 176ms |

ハイコード (導爆線)

DETONATING CORD



50

100



| 製品名 | 芯薬量 (g/m) | 爆速 (m/sec) |
|----------|-----------|------------|
| ハイコード50 | 5 | 7,000 |
| ハイコード100 | 10 | |

ハイトロニック (電子雷管)

ELECTRONIC DETONATOR

| 製品名 | 脚線長 (m) | 入数 | NET重量 (kg) | GROSS重量 (kg) |
|-------------|---------|------|------------|--------------|
| コネクティングワイヤー | 250 | 4巻 | 0.9 | 1.3 |
| ハイトロニック雷管 | 6 | 50本 | 3.5 | 4.3 |
| ネットワークテスター | | | | 4.0 |
| 発破器 | | リース品 | | 4.6 |
| QRコードスキャナー | | | | 0.4 |

